

優肌

印 象

を与

染みの

£

える肌馴染みの良い

11

おやすみ前に素肌に描き、完全に乾夜描き、 翌朝洗い流すだけー

。翌朝の洗顔といっしょに洗い流す

独自の染毛着色処方で染まり、 染めるから落ちにくい

脂

に強くキレイな仕上がりが持続、染毛着色処方で染まり、水・汗・・

お届けカレンダー 月 火 水 木 金 9/8 9 12 11 注文用紙提出日 10 9/22 26 商品お届け日 23 25 24

(宅配便除く)

🥊 は、9月下旬頃に発送となります。

🔤 の付いていない商品は配送担当者がお届けします

175 ^N	のそうな薄まゆ・・・	
使用前		



薄まゆや白髪まゆも、まゆ毛と二緒に地肌もメイクするのではなく一度で染まる

ま ゆ

毛を染め

るア


口

使用目安 3~7日 に1回

まゆを染めて地肌も色づく!

●染毛、染着効果

まゆ毛や地肌のタンパク質と染着・染毛 成分が結合して褐色に染まる。 ※地肌部分はお肌の生まれ変わりで自然に落ちる。



<使用方法>

- ●洗顔後まゆ毛のたりないすき間を埋めるように描きたす。
- ②完全に乾いた後に就寝。③翌朝、水またはぬるま湯で洗い流す。

※個人の感想です。

※塗りなおす場合はすぐにティッシュペーパーなどでふき取る。色が落ちにくいときは綿棒などに石けん水を含ませ、皮膚の染まった部分にしばらく押し当ててからやさしくふき取る。※まゆに油分などがついていると染まりにくくなります。必ず洗顔後、化粧水や乳液 ・ファンデーション等をつける前の素肌に描いてください。

まゆ毛にも地肌にもやさしい低刺激処でジアミン酸系染毛料不使用!



無着色 合成香料不使用 パラベン不使用

サクラマチまゆ染めアイブロー ダークブラウン (サクラマチ マユティント)

270792

#1,980_E (税込 2,178円)

●日本製 ●内容量/2ml 合成香料不使用] パラベン不使用]





杜氏の手の白さはコメ発酵液だった









杜氏の薬用シミ対策・シワ改語

1年に1度つくられる希少なコメ発酵液とナイアシンアミドを組み合わせることに よってシミを防ぐだけではなくシワ改善や肌荒れに効果のある美白クリームです。 さらに4種類のAHAを配合することでぽっこりとした古い角質シミもケアできます

医薬部外品

蔵元の雫

薬用美白









有効成分:ナイアシンアミド

効果·効能

肌あれ・あれ性。メラニンの生成を抑 え、しみ、そばかすを防ぐ。皮膚にうる おいを与える。皮膚をすこやかに保 シワを改善する。肌を整える。肌を 清浄にする。皮膚を保護する。皮膚の 乾燥を防ぐ。



お試し企画で頼んでみてかなり肌触りが良く 保湿効果がすごく良かったです。商品を買い たいのでいつ企画に載るか知りたいです。



50g 約2.5ヵ月 シワ改善クリーム







|合成香料不使用| パラベン不使用| ●販売名:蔵元の雫 Kクリーム 〈共通〉●日本製

270831 20g 森 **2,800**_用 (稅込 **3,**080_用)

270822 5g ***999**_m

270849 50g **4,500**_E

※1 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ ※2 ナイアシンアミド(有効成分) ※3 撮影当時(個人の感想です。製品の効果を表すものではありません。) ※4 プルーン酵素分解物 ※5 サクラ葉抽出液



目元下がり防止サポート**

目元ケア

ぼんやり二重くっきりサポート

目元たるみ、ストッパー

加齢まぶた※2

タ方まぶた**

※1 物理的効果 ※2 ハリ、うるおいのない肌





たるみまぶたをピタッとのり付け! 下がりにくい目元へとサポート

加齢まぶた。のために 開発された保湿成分配合

ネムノキ 樹皮エキス (保湿成分)



小さいから 持ち運び 便利

まぶピタスティック

270857

●日本製 ●内容量/4g

1,980_₽ (税込2,178円)

[無着色] [合成香料不使用] 「パラベン不使用]



もみあげ

分け目に





徐々に染まります。



髪に優しい天然染料を使用

ログウッド*



合成の染料だけでなく天然の色素を配合するこ とで髪に負担をかけずに、やさしく染め上げます。





ベタツキなしでサラサラふんわり

シルク&ツバキ配合だから、べたつかずにサラサラ&ふんわりの仕上がりに。 ボリュームが気になる方にもおすすめです。白髪隠しにありがちな、 ベタベタ感やガチガチに固まってしまうストレスがありません。





●日本製 ●内容量/12g 合成香料不使用 パラベン不使用

づき美しい髪に。

るの () Elますの きり キャット 皮膜形成**

皮膜を形成してキュッ!と引締めて陰影をぼかず。





EYE BAG
SHAPE
Makeup base serum
to shape up
puffy eye bags

及限形成 たるみ引締めポリマー 配合

※1 アクリレーツコポリマー (メタクリル酸エチルベタイン / アクリレーツ) コポリマー:皮膜形成成分

- ●ツッパリ不快感ナシ!
- ●笑ってもヨレにくい!
- ●上からメイクしてもOK!

目尻やほほ、口元のシワにも使えます!








サクラマチ アイバッグシェイプ

270873

* **1,480** (稅込 **1,628** 円)

●日本製 ●内容量 / 15g 合成香料不使用 ※2 物理的効果 ※3 メイク効果







リフトフォーカス 陰影ぼかし効果



使用方法

●スキンケアでお肌を整えた後、指先に小豆粒大をとり気になる部分に薄く伸ばします。②約10分後、完全に乾いてからメイクします。※メイクをする場合、よれないようにファデーションをポンポンおくようにして使ってください。

タツーズ累計販売 フロフス本 安破 ※2010年9月~2025年4月の累計販売本数

重曹&リンゴ酸Wパワー 黄はみを落として輝く自い歯に





有効成分

ポリリン酸ナトリウム グリチルリン酸ジカリウム

TON THE SERVICE OF TH

Tooth Whitening

これ1本で9つの効果!

お口の悩みに関する効能・効果

- ①歯を白くする
- ⑥歯肉炎の予防
- ②口臭の防止

④虫歯を防ぐ

- ⑦歯石沈着防止
- ③タバコのヤニ除去
- ⑧口中を浄化する
- ⑤歯周炎(歯槽膿漏)の予防



医薬部外品

薬用ホワイトニング デンタクリーン

270881

1,800 [№] (税込 1,980 [№])

●日本製 ●内容量/60g 販売名:薬用ホワイトニングデンタウオッシュ

無着色 パラベン不使用

※ 1 炭酸水素Na:基剤 ※2 DL-リンゴ酸:基剤 ※3 汚れやタバコ等による着色





ご使用方法

適量を歯ブラシに取り、歯 および歯ぐきをブラッシ ングしてから水でよく口 をすすいでください。













●サイズ(約) / 19×28cm ●内容量/1kg ×2

〈共通〉●日本製 ●成分/週炭酸ナトリウム(酸素系)・アルカリ剤(炭酸ナトリウム)・洗浄補助剤(炭酸水素ナトリウム)・酵素 ●液性/弱アルカリ性 ●使用可能素材/衣類・布製品・台所まわり・水まわり・食器・家具●セット内容/本体、計量スプーン、取扱説明書

どの金属類(ステンレスを除く)・漆製品・素焼きの陶器・金彩等の入った

※1 メーカー従来品と比較 ※2 すべての菌を除菌するわけではありません。

※3 すべてのニオイに効果があるわけではありません。※4 脱脂

食器・クリスタル製品・ワックスの塗ってある床

●サイズ(約) / 14.6×23.5×6cm ●内容量/600g

スプーン付き

対して、スプーン一杯を

溶かしてご使用ください。水

でも使えますがつけ置きに

はお湯がおすすめです。





SM

股関節をキュッと包んで つらい腰

ひざの不安

1枚ばき OK

ブレを防いで歩行をサポート!



※ベルト部分がわかりやすくなるように色をつけています。

クロッチ部分には 天然の綿素材を採用して いるので一枚ばきもOK

サイズ 適応サイズ(ヒップ) ベージュ ブラック 75~85cm 271047 271012 85~95cm 271055 271021 95~105cm 27 1 0 6 3 27 1 0 3 9

仙骨から股関節を 支えるサポートベルト

股関節を支える クロスベルト

ヒップ側

ヒップから股関節を 支えるサポートベルト

ぐんぐん歩ける 股関節ガードル

養者1,980用

●中国製 ●ナイロン、ポリウレタン



ブラック | 正面側

外反拇指のつらさを忘れる

足指がパッと広がる魔法のインソール

「中足骨」をもちあげて足指を開放!



クッション

衝擊吸収

衝撃吸収&適度な刺激を 与えて疲れにくい



週心リイス |

S 22.0~23.5cm 27 | 07 | M 24.0~25.5cm 27 | 080

プロウォーク 外反サポートインソール (税込 2,178円)

●中国製●サイズ(約)/S:縦24×横7.9×厚さ1.5cm、M:縦26× 横8.4×厚さ1.5cm●材質/ポリエステル、ポリウレタン ※靴のサイズに合わせて、はさみでカットして使用してください。



中足骨 サポート

外反拇指の原因にとなる 中足骨にアプローチ

疲れや痛みの出やすい 土踏まずを持ち上げ

拇指に負担のかかる 左右のブレを軽減

快適 指まくら

前後のブレを防止し 歩行を安定



裏面のかかと、つま先部分にもゲルクッションを 内蔵し衝撃を吸収しながら歩行を安定













証題の商品 10万枚売れた!* 【噂のリカバリーウェア】

宝島社

バリーウェ

筋肉のハリ コリの緩和

疲労回復

を軽減

般医療機器







なぜ筋肉の疲れを軽減できるの?


それは





素材はセラミックを定着させた繊維を使用。自分の体温で血行を 促進し、疲労回復や筋肉のハリ、コリの緩和ができるという仕組み。

その結果 血行を促進&筋肉のコリの緩和!



セラミックは繊維に練り込まれているため、生地と皮 膚の接触面が増えれば増えるほど、効果は上がります。





サイズ | 着丈 | 肩幅 | 身幅 | 裾幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | サイズ | ウエスト | ヒップ | りたり幅 | 股上 | 股下 | 裾幅 | 総文 | M | 62 | 40 | 48 | 48 | 55 | 21.5 | 10.5 | M | 72 | 100 | 32 | 29 | 66 | 18 | 95 | L | 70 | 48 | 58 | 58 | 57 | 25 | 11.5 | L | 80 | 112 | 32.5 | 32 | 68 | 19 | 100 | XL | 72 | 50 | 61 | 61 | 58 | 26 | 12.2 | XL | 84 | 116 | 33.5 | 33 | 69 | 19.5 | 102

リカバリープロラボ 疲労回復ルームウェア

ブラック パープル グレー

271241 271390 271331 271250|271403|271349|

271268

養各4,980局 (税込 5.478円)

ブラック パープル グレー

271276 271411 271357 271284 271420 271365

271292

♣4,980 (税込 5,478円)

ブラック パープル グレー

271306 | 271438 | 271373

上下セット (税込 9,878円)

●中国製 ●素材/ポリエステル、綿 ●耐用期間(約)/2年(着用頻度によって多少前後します) 男女兼用 洗濯機のK ※ネット使用 ※タンブラー乾燥はお避けください

市販の尿モレパッドに

専用だからパッドがス しにくい!



ズルを気にせず 活発に動ける スペンくファッイ

ローズ

洗濯機のK **ネット使用 **タンブラー乾燥はお避けください

※本品はこれ1枚で尿モレを防止するものではありま せんので、尿モレパッドを装着してご使用ください。



サイズ 適応サイズ(ヒップ) M 87~95 cm 27 1454 |92~100cm|<mark>27|462</mark> 97~105cm 271471 102~110cm 271489 3L 107~115cm 27 | 497

夜も安心 尿漏れパッド対応ショーツ 4色組

●中国製 ●素材/身生地:綿、ポリウレタン、 レース:ナイロン、ポリウレタン、マチ部:ポリエステル

※中身の見えにくい包装でお届けします。

いざ!という時に慌てない!事前に備える防災グ

場光さえあればいつでも充電OK!



ポータブル

ソーラー充電器7W ※蓄電機能はありません

278858 _{фв} 6,2

278866 (稅込 6,908円)



(ブラック)

展開時

●素材/ソーラーパネル=PET+EVA+ソーラーパワーセル、外装生地=PVCオックスフォード生地-600D●サイズ(約)/折り畳み時=12×2.5×19.5cm、展開時=51×0.5×19.5cm●重量(約)/330g●ソーラーパネル出力/最大7W●出力/最大5V/1.4A※天気や気温などの条件により変化します●保証期間/6ヶ月●中国製 ※日照条件や環境などによりフル充電できない場合があります。※直射日光では高温になりますのでスマートフォンを本製品の下にするなど直射日光を避けてご使用ください。※本製品には充電用USBケーブルは付属しません。

停電になっても安心! 自動で点灯するLED電球



明るい昼白色 広配光180度 全光束810lm (60形相当)





つまんでも点灯可能!懐中電灯として使えます。 付属のソケットを取り付ければランタンとしても!

充電式LED電球 3個組

\$4,280 (税込 4,708円) スペックは コチラ



●サイズ(約)/電球=外径7×長さ13.5cm、フック付きソケット=外径3.4× 長さ6.8cm●重量(約)/電球=98g、フック付きソケット=8g●仕様/全光束=通常:810lm(60形相当)・停電時:500lm、内蔵バッテリー=Li-ion3.7V 2000mAh、停電時連続点灯時間=約2時間(明るさ50%以下になるまでの平均時間)、□金=E26、電球タイプ=LED電球、光色=昼白色、配光角=180°、充電時間=4時間●保証期間/購入から6ヶ月●中国製 (付属のフック付きソケットでは充電できません)



土砂・砂不要!水だけで即OK!初期水害に役立つ簡易「土のう



水でふくらむ吸水土のう 10枚入

#3,980_m



●素材/不織布:ポリプロピレン、中材:吸水ポリマー ●サイズ(約/1枚あたり)/吸水前:42×62×0.5cm、吸水後:38×<mark>55×12cm</mark>

●重量(約/1枚あたり)/吸水前:158g、吸水後:17~20kg●吸水時間(約)/5分●中国製 ※再利用はできません。使用後は乾燥させ一般ゴミとして処理してくださし

地震や台風被害の事前対策に!





幅5cm×25m カットエースF

(ホワイト)

グリーン 278874 ホワイト

FDK パワフルな富士通アルカリ乾電池

いつものモノを使い「ながら」、 もしもの時に「備え」ませんか?

ストック ながら備蓄



富士通アルカリ乾電池 プレミアムS 20個パック

***** 1,680 m 単3形 278904 (税込 1,848円) 2789121

●仕様/水銀0使用、1.5V●日本製



単3形20個

単4形20個

1 カバー袋(青)を セットします。







緊急時に備えて安心ニオイを軽減







※第三者機関調べ 使用目安

3人家族の場合








抗菌簡易トイレ オイトイレ

30回 **278939**

●セット内容/トイレ用袋(黒)30枚、カバー袋(青)2枚、処理用袋(白)3枚、(税込 3,520円) 抗菌性凝固剤30個



‡9,800_₽ ●セット内容/トイレ用袋(黒)100枚、カバー袋(青)5枚、処理用袋(白)10枚、(税込 10,780円) 抗菌性凝固剤100個



●素材/高分子ポリマー、袋=ポリエチレン●日本製 <u>※体調や服用した薬の影響</u> 等により、尿が凝固しにくい場合があります。水洗トイレには流せません。廃棄の際は各自治体のルールに従ってください。※全てのにおいを消臭できるもの ではありません。また、全ての菌を除菌できるものでもありません。













SサイズとLサイズの2種類で、髪の量や 仕上がりの好みに応じて使い分け! 【Sサイズ/3本タイプ】 前髪をふんわり自然に

●前髪のセンターラインを 程よい幅に立ち上げたい方 ●トップにボリュームを出したい方

●サイドヘアにもふんわり ボリュームを出したい方 ●男性にもおすすめ

髪の根元に

差し込み、

ドライヤーを 当てるだけ!

●センターラインからサイドまで 幅広い範囲でふんわり ボリュームを出したい方 ●前髪の長さが長い方に

おすすめ

●素材/ABS●サイズ(約)/S:5.7×1×15cm、 902 I (税込 550_円) ●素材/ABS●サイス(約)/ 5:5./メルスコンロル L:8.8×1×14.5cm●重量(約)/S:33g、L:52g●中国製

M 23.0~24.0 前厚3.5/ソール1.5 場正箇所の段差2



※持病や疾患のある方、肌の弱い方、ご使用に際して不安な方は使用しないでください。



ベージュM 279056

166







普段から使えるものからシーズンものまで、

-するたけ あのカメムシを寄せつけに アミ戸

ヒノキの 香りで 害虫対策



100%で お子様も安心

効果の持続は

※効果の持続期間は環境に

より異なります。効果が無く

なった場合は再度スプレーし

「約90日」

使用箇所

- ・ダニ・クモ ・ユスリカ
- ・チョウバエ

対象害虫

- ・カツオブシムシ
- ・ガ・アブ・カメムシ ・アリ・ムカデ
- ・衣類・布団・カーペット
- ・ぬいぐるみ・食器棚 ・キッチン・タンス・畳 ・下駄箱・椅子・エアコン
- ・網戸・ゴミ箱・玄関 ·軒下·外壁·外灯

ヒバウッドオーガ * 1,280 279099 (税込 1,408_円) キス、水(

●成分/ヒノキチオール、オレイン酸、テルペン油、除虫菊エキス・水●容量/250mL

ポイント① 掃除機を使わないから簡単&手軽

掃除機不要!手で手軽に圧縮! 📾 📻 座布団

てください。



スペース有効利用で 収納力アップ

衣類

寝袋

押入れやクローゼットの布団の収 納に使っていたスペースを他の 収納に使えます。



Wサイズの掛けふとんにも対応

4ッ折 シングルサイズ 掛けふとんなら1枚

6ッ折 Wサイズ 掛けふとんなら1枚

簡単に使えるから思い立った時に!また場所も選ばず使用出るので、

お片付けがはかどります!

掃除機を使わない 布団圧縮袋 2枚組

(税込 1,408点)

●素材/圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、 スライダー:ポリエチレン、シール:PET●サイズ (約)/92×120cm(1枚あたり)●日本製

【共通】※敷布団、ダウン80%未満の羽毛布団

抗菌防臭 銀 イオン

防ダニセラミック 防ダニシート付▶

掃除機を使わない布団圧縮袋 防ダニシート付き 2枚組

(税込 1,628円)

●素材/圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、スライダー:ポリエチレン、抗菌防臭・防ダニ不織布:ポリプロピレン(ポナレック ス®)、シール:PET●サイズ(約)/92×120cm●日本製

ンダスト布団には対応しておりません。















のお届けとお支払について

- ・OCR 注文書提出後、2週間後の配送でのお届けとなります。お手元に届き次第、必ず商品をご確認ください。

●返品・交換について

・ご請求は、商品お届け時の請求明細に記載され、共同購入と同じ引落しとなります。

商品のお届けとお支払について(全商品送料込み 三三 宅配・ポスト投函

・お届けは請求明細書記載後になる場合があります。

・配達は玄関またはポストまでで据付けなどのサービスはございません。

・何点かまとめてご注文いただいた場合、別々にお届けすることもありますので、あらかじめご了承ください。

・ご注文されてから2週間後の請求明細に記載され、共同購入と同じ引落しとなります。

・万一、不良品や商品の破損または、ご注文と異なる場合は返品・交換を承ります。マスク、生理用品は衛生用品のため返品できません。万一、不良品があった場合は未使用分も一緒にお返しください。返品、交換を承ります。 ※ただし未開封・未使用に限ります。商品の性質上、開封された商品または 1 度でもご使用になられた商品につきましては返品・交換を承ることができませんので予めご了承ください。

・返品・交換をご希望の場合は、商品到着後 14 日以内に【おおさかパルコープ(生活サポート事業部】へご連絡の上、生協配送担当者にお渡しください。

ご注文方法は、注文書の 6桁注文書に注文番号と個数を ご記入の上、ご提出ください

このカタログに掲載している商品の内容、お取り寄せ、 お申込みに関するお問合せはご加入の生協まで

パルコープ生活サポート事業部くらし係 0120-275-009

携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955(有料 本 携帯電話は 無料通話の範囲内で無料でかけられます

よどがわ生協コールセンター 0120-727-263 (携帯電話可 受付時間/9:00~21:00 周~圖 9:00~17:00 🕀





Ado DOME TOUR 2025 [LEW]

日時 2025.11.22(土) 17:00 / 2025.11.23(日·祝) 16:00 会場: 京セラドーム大阪

今週配布の9月3回「まいらいふ」カタログ裏面又は、インターネット(eフレンズ)でご確認の上、お申し込みください。



▲ログインはこちらから